



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X10

Artikelnummer	51240.050.010
Merk	-
UBB	952351513884
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276735
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
DIN	913
NEN	2341
BS	4168-2
ISO	4026
NF	E27-180

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	2.5

Technische tekening



