



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X12

Artikel nummer	51240.050.012
Merk	-
UBB	952351513967
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276742
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	12
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4026
NF	E27-180
DIN	913
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2

Technische specificatie

d_p (max.)	3.5
P	0.80
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

