



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X8

Artikelnummer	51240.060.008
Merk	-
UBB	952351514387
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276803
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

BS	4168-2
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
NEN	2341
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	8
P	1
s	3

Technische tekening



