



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X16

Artikelnummer	51240.080.016
Merk	-
UBB	952351244688
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276926
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ISO	4026
ASME	B18.3.6M
NEN	2341
BS	4168-2
DIN	913
NF	E27-180

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	16
P	1.25
s	4

Technische tekening



