



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20

Artikelnummer	51240.080.020
Merk	-
UBB	952351244761
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276933
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

DIN	913
NEN	2341
BS	4168-2
NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
ISO	4026

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	20
P	1.25
s	4

Technische tekening



