



## Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30

Artikel nummer	51240.100.030
Merk	-
UBB	952351243516
UNSPSC	31161518
EAN	8715492277046
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	30
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

BS	4168-2
NF	E27-180
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
DIN	913

### Technische specificatie

$d_p$ (max.)	7
P	1.50
s	5
t (min.)	4

### Technische tekening

