



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X45

Artikel nummer	51240.100.045
Merk	-
UBB	500571325454
UNSPSC	31161518
EAN	8715494136860
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	45
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4026
NF	E27-180
DIN	913
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2

Technische specificatie

d_p (max.)	7
P	1.50
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

