



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X90

Artikelnummer	51240.100.090
Merk	-
UBB	500571325603
UNSPSC	31161518
EAN	8715494136884
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-180
ISO	4026
NEN	2341
BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	90
P	1.5
s	5

Technische tekening



