



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X90

Artikel nummer 51240.160.090

Merk -

UBB 500571327278

UNSPSC 31161518

EAN 8715494137041

PKG. van 25 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L) (mm)	90
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	913
NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
ISO	4026

Technische specificatie

d_p (max.)	12
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Technische tekening

