



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X25

Artikel nummer	51240.200.025
Merk	-
UBB	500571327500
UNSPSC	31161518
EAN	8715494137072
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	25
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-2
DIN	913
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
ISO	4026

Technische specificatie

d_p (max.)	15
P	2.50
s	10
t (min.)	8

Technische tekening

