



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X3

Artikelnummer	51250.020.003
Merk	-
UBB	500571401180
UNSPSC	31161518
EAN	8715494144377
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	3 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
NF	E27-181
NEN	2342
DIN	914
BS	4168-3
ISO	4027

Technische specificatie

d-D	M2
L (mm)	3
P	0.4
s	0.9
t (min.)	0.8

Technische tekening

