



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X10

Artikelnummer 51250.020.010

Merk -

UBB 500571401594

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144414

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
NF	E27-181
DIN	914
NEN	2342
BS	4168-3
ISO	4027

Technische specificatie

d-D	M2
L (mm)	10
P	0.4
s	0.9
t (min.)	0.8

Technische tekening

