



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X25

Artikelnummer 51250.030.025

Merk -

UBB 500571402170

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144476

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

BS	4168-3
ASME	B18.3.6M
ISO	4027
NEN	2342
NF	E27-181
DIN	914

Technische specificatie

d-D	M3
L (mm)	25
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

Technische tekening

