

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X12



Artikel nummer	51250.050.012
Merk	-
UBB	952351521051
UNSPSC	31161518
EAN	8715492277411
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	12
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4027
DIN	914
NF	E27-181
ASME	B18.3.6M
BS	4168-3

Technische specificatie

P	0.80
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

