



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X14

Artikelnummer 51250.060.014

Merk -

UBB 500571403087

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144568

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	14 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ISO	4027
NEN	2342
DIN	914
NF	E27-181
BS	4168-3
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	14
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

