

Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X45



Artikelnummer	51280.080.045
Merk	-
UBB	950353383751
UNSPSC	31161610
EAN	8715492279606
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	45 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	938
NF	E25-135

Info	ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm. De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie
------	---

Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. "zwaar gaand", voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage. De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte $\approx 1d$ worden o.a. toegepast in staal.

Technische specificatie

b	22
$b_m \approx 1d$	8
$b_2 = L - (x_1 + 3)$ t/m $L \leq$	28
d-D	M8
L (mm)	45
P	1.25
x	3.2

Technische tekening

