



Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M3X10

Artikelnummer	51290.030.010
Merk	-
UBB	500512297689
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275019
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Lange tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	417
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	10
n	0.4
P	0.5
z (min.)	1.5

Technische tekening

