



## Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M5X25

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51290.050.025                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500512298836                  |
| UNSPSC        | 31161505                      |
| EAN           | 8715494275132                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M5                     |
| Lengte                   | 25 mm                  |
| Aandraaivoorziening      | Zaaggleuf              |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Point                    | Lange tap              |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |     |
|-----|-----|
| DIN | 417 |
|-----|-----|

### Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M5  |
| dp(max.) | 3.5 |
| L (mm)   | 25  |
| n        | 0.8 |
| P        | 0.8 |
| z (min.) | 2.5 |

### Technische tekening

