



Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M8X25

Artikelnummer	51290.080.025
Merk	-
UBB	500512299909
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275248
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Lange tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	417
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	25
n	1.2
P	1.25
z (min.)	4

Technische tekening

