



Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M10X20

Artikelnummer	51290.100.020
Merk	-
UBB	500512300301
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275286
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Lange tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	417
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	20
n	1.6
P	1.5
z (min.)	5

Technische tekening

