



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M3X20

Artikelnummer 51293.030.020

Merk -

UBB 500571484830

UNSPSC 31161505

EAN 8715494104890

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

BS	4219
NEN	1488
NF	E25-161
ISO	7434
DIN	553

Technische specificatie

d-D	M3
dt (max.)	0.3
L (mm)	20
n	0.4
P	0.5

Technische tekening

