



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M4X6

Artikelnummer 51293.040.006

Merk -

UBB 951351824754

UNSPSC 31161505

EAN 8715492280695

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

BS	4219
NEN	1488
DIN	553
NF	E25-161
ISO	7434

Technische specificatie

d-D	M4
dt (max.)	0.4
L (mm)	6
n	0.6
P	0.7

Technische tekening

