



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M4X12

Artikelnummer 51293.040.012

Merk -

UBB 951351825090

UNSPSC 31161505

EAN 8715492280725

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

DIN	553
BS	4219
NEN	1488
ISO	7434
NF	E25-161

Technische specificatie

d-D	M4
dt (max.)	0.4
L (mm)	12
n	0.6
P	0.7

Technische tekening

