



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M5X6

Artikelnummer 51293.050.006

Merk -

UBB 951351825660

UNSPSC 31161505

EAN 8715492280787

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

ISO	7434
NEN	1488
NF	E25-161
BS	4219
DIN	553

Technische specificatie

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	6
n	0.8
P	0.8

Technische tekening

