



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M5X25

Artikelnummer 51293.050.025

Merk -

UBB 951351826247

UNSPSC 31161505

EAN 8715492280848

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

NEN	1488
DIN	553
ISO	7434
BS	4219
NF	E25-161

Technische specificatie

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	25
n	0.8
P	0.8

Technische tekening

