



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M10X50

Artikelnummer 51293.100.050

Merk -

UBB 951351829548

UNSPSC 31161505

EAN 8715492280992

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

NF	E25-161
NEN	1488
BS	4219
DIN	553
ISO	7434

Technische specificatie

d-D	M10
dt (max.)	2.5
L (mm)	50
n	1.6
P	1.5

Technische tekening

