



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X16

Artikelnummer 51300.020.016

Merk -

UBB 950353275502

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281081

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	16
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

