



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X25

Artikelnummer 51300.030.025

Merk -

UBB 950353276757

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281258

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

