



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X35

Artikelnummer 51300.030.035

Merk -

UBB 951353579869

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281272

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	35
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

