

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X22



Artikel nummer 51300.040.022

Merk -

UBB 500571331395

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115520

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	22
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-119-2
DIN	965 A-H
ISO	7046-2-H

Technische specificatie

d_k	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
No. kruisgleuf	2
P	0.70

Technische tekening

