



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X50

Artikelnummer 51300.050.050

Merk -

UBB 950353551712

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281531

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	50
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

