

## Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X12



Artikelnummer	51300.060.012
Merk	-
UBB	950353278407
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281593
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	12
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	965 A-H
NF	E25-119-2
ISO	7046-2-H

### Technische specificatie

Thread length (min.)	28
$d_k$ (max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
$k$ (max.)	3
No. kruisgleuf	3
P	1

### Technische tekening

