

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X25



| | |
|----------------|-------------------------------|
| Artikel nummer | 51300.060.025 |
| Merk | - |
| UBB | 950353278738 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492281623 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter (d-D) | M6 |
| Lengte (L) (mm) | 25 |
| Aandraaivoorziening | Phillips |
| Kopsoort | Verzonkenkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal (RVS) |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

Standaarden

| | |
|-----|-----------|
| ISO | 7046-2-H |
| NF | E25-119-2 |
| DIN | 965 A-H |

Technische specificatie

| | |
|-----------------------|----|
| d_k | 11 |
| Voldraad als $L \leq$ | 35 |
| k (max.) | 3 |
| No. kruisgleuf | 3 |
| P | 1 |

Technische tekening

