



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X100

Artikelnummer 51300.060.100

Merk -

UBB 500571332534

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115643

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	100
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

