

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M8X90



Artikelnummer 51300.080.090

Merk -

UBB 500571332872

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115674

PKG. van 200 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	90
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965 A-H
ISO	7046-2-H
NF	E25-119-2

Technische specificatie

Thread length (min.)	34
d_k (max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
No. kruisgleuf	4
P	1.25

Technische tekening

