



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X40

Artikelnummer 51300.100.040

Merk -

UBB 500502343063

UNSPSC 31161504

EAN 8715494079686

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	40
No. kruisgleuf	4
P	1.5

Technische tekening

