



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M10X70

Artikelnummer 51300.100.070

Merk -

UBB 500571334100

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115803

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	70
No. kruisgleuf	4
P	1.5

Technische tekening

