

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M2X12



Artikel nummer	51302.020.012
Merk	-
UBB	951353117694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281968
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M2
Lengte (L) (mm)	12
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965 A-Z
ISO	7046-2-Z
NF	E25-119-2

Technische specificatie

d_k	3.8
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	1.2
No. kruisgleuf	1
P	0.40

Technische tekening

