



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X10

Artikelnummer 51302.030.010

Merk -

UBB 951353119187

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282132

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

