



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M4X8

Artikelnummer 51302.040.008

Merk -

UBB 951353120151

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282224

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

