



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X8

Artikelnummer 51302.050.008

Merk -

UBB 951353121225

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282330

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

