

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M8X25



Artikel nummer	51302.080.025
Merk	-
UBB	500571335438
UNSPSC	31161504
EAN	8715494112604
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	25
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-119-2
ISO	7046-2-Z
DIN	965 A-Z

Technische specificatie

d_k	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
No. kruisgleuf	4
P	1.25

Technische tekening

