

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 1X5MM



Artikelnummer	51428.010.005
Merk	-
UBB	500635835258
UNSPSC	31163201
EAN	8717077009592
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 mm
Lengte	5 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal

Info

Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

BS	≈7060
NEN	≈2458
DIN	≈1481
ISO	≈8752

Technische specificatie

a	0.15
d1(max.)	1.3
d1(min.)	1.2
d2 ≈	0.8
D (mm)	1
L (mm)	5
s	0.2

Technische tekening

