

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 2,5X5MM



Artikelnummer 51428.025.005

Merk -

UBB 500635836991

UNSPSC 31163201

EAN 8717077009769

PKG. van 1000 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 2.5 mm

Lengte 5 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

DIN ≈1481

NEN ≈2458

BS ≈7060

ISO ≈8752

Technische specificatie

a	0.4
d1(max.)	2.9
d1(min.)	2.8
d2 ≈	1.8
D (mm)	2.5
L (mm)	5
s	0.5

Technische tekening

