


Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 3,5X24MM



Artikelnummer	51428.035.024
Merk	-
UBB	500635838898
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785687
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
Lengte	24 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN	≈2458
DIN	≈1481
ISO	≈8752
BS	≈7060

FABORY

onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a	0.6
d1(max.)	4
d1(min.)	3.8
d2 ≈	2.3
D (mm)	3.5
L (mm)	24
s	0.75

Technische tekening

