

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 3,5X26MM



Artikelnummer 51428.035.026

Merk -

UBB 500635838971

UNSPSC 31163201

EAN 8717077785694

PKG. van 1000 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 3.5 mm

Lengte 26 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

BS ≈7060

ISO ≈8752

NEN ≈2458

DIN ≈1481

FABORY

onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a	0.6
d1(max.)	4
d1(min.)	3.8
d2 ≈	2.3
D (mm)	3.5
L (mm)	26
s	0.75

Technische tekening

