

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 3,5X28MM



Artikelnummer	51428.035.028
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500635839052
-----	--------------

UNSPSC	31163201
--------	----------

EAN	8717077785700
-----	---------------

PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen
---------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
----------	--------

Lengte	28 mm
--------	-------

Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
----------------	----------------------

Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het
------	--

Standaarden

DIN	≈1481
-----	-------

ISO	≈8752
-----	-------

NEN	≈2458
-----	-------

BS	≈7060
----	-------

Technische specificatie

a	0.6
d1(max.)	4
d1(min.)	3.8
d2 ≈	2.3
D (mm)	3.5
L (mm)	28
s	0.75

Technische tekening

