

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 3,5X36MM



Artikelnummer 51428.035.036

Merk -

UBB 500635839391

UNSPSC 31163201

EAN 8717077785731

PKG. van 1000 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 3.5 mm

Lengte 36 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

NEN ≈2458

BS ≈7060

DIN ≈1481

ISO ≈8752

Technische specificatie

a	0.6
d1(max.)	4
d1(min.)	3.8
d2 ≈	2.3
D (mm)	3.5
L (mm)	36
s	0.75

Technische tekening

