

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 4X28MM



Artikelnummer 51428.040.028

Merk -

UBB 500635840282

UNSPSC 31163201

EAN 8717077785823

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 4 mm

Lengte 28 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

BS ≈7060

ISO ≈8752

DIN ≈1481

NEN ≈2458

Technische specificatie

a	0.65
d1(max.)	4.6
d1(min.)	4.4
d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	28
s	0.8

Technische tekening

