

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 5X22MM



Artikelnummer 51428.050.022

Merk -

UBB 500635842593

UNSPSC 31163201

EAN 8717077786059

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 5 mm

Lengte 22 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

DIN ≈1481

NEN ≈2458

BS ≈7060

ISO ≈8752

Technische specificatie

a	0.9
d1(max.)	5.6
d1(min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	22
s	1

Technische tekening

